



Stolarska stega, Stezni raspon: 1500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860000 1500
GTIN	4008158011196
Razred artikla	83J

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160. **Bez zaštitne kapice.**

Sila stezanja do 7000 N.

Standard:

DIN 5117

Zamjenski dio:

Zaštitna kapica br. 860115.

Tehnički opis

Presjek vodilice	35×11 mm
Istovar	120 mm
Stezni raspon	1500 mm

Vrsta proizvoda

Stezačica

Pribor

Kompletan donji dio za ručne stege tip 500

860060 500

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37

Par steznih nastavaka Vario

862950