

**Stega s pogonom, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860271 300
GTIN	4008158040813
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška, brunirana vodilica od vučenog čelika. Plastično kućište pojačano staklenim vlaknima, lakohodni trapezni hod navoja s rotacijskim tlačnim umetkom. S polugom za odvajanje za brzo podešavanje.

Upotreba:

Izrazito fleksibilno fleksibilna, može se koristiti i u izrazito uskim prostorima, za stezni tlak (do 2000N).

Tehnički opis

Stezni raspon	300 mm
Istovar	60 mm
Presjek vodilice	19×6 mm
maksimalna sila stezanja	2000 Nm
Vrsta proizvoda	Stezačica

