

**Stega s pogonom, Stezni raspon: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860271 600
GTIN	4008158040837
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška, brunirana vodilica od vučenog čelika. Plastično kućište pojačano staklenim vlaknima, lakohodni trapezni hod navoja s rotacijskim tlačnim umetkom. S polugom za odvajanje za brzo podešavanje.

Upotreba:

Izrazito fleksibilno fleksibilna, može se koristiti i u izrazito uskim prostorima, za stezni tlak (do 2000N).

Tehnički opis

Presjek vodilice	19×6 mm
Stezni raspon	600 mm
Istovar	60 mm
maksimalna sila stezanja	2000 Nm
Vrsta proizvoda	Stezačica

