



Samonivelirajući križni linijski laser LINO, tip: L2G



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Otporno i ergonomsko plastično kućište, zaštićeno od prašine i prskanja vode. **Sa zelenim laserskim linijama za optimalnu vidljivost. Za 400 % bolja vidljivost nego kod crvene laserske zrake.**

Puls funkcija s načinom rada uštede energije. **Vrlo dugo trajanje korištenja**, do 44 h, zahvaljujući litij-ionskoj bateriji. Magnetski adapter može se pomoću čeličnih elemenata pričvrstiti na svakom zidu. **Zahvaljujući magnetu moguća je rotacija u svim smjerovima i jednostavno se skida.** aretiranje za kose projekcije i kao zaštita za transport.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje adapter, litij-ionsku bateriju, punjač, držač baterije, ciljnu ploču i kofer.

Tehnički opis

Područje niveliranja	±4 stupanj
širina	60 mm

IP-klasa zaštite	IP 54
Granica odstupanja	0,2 mm/m
Navoj stativa	1/4 UNC col
Doseg	35 m
Dubina	100 mm
Razred lasera	2
Doseg prijemnika	80 m
Težina	530 g
Visina	110 mm
Boja lasera	zeleno
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------