



Stolarska stega, Stezni raspon: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860000 200
GTIN	4008158008707
Razred artikla	83J

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Sila stezanja do 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Zamjenski dio:

Zaštitna kapica br. 860115.

Tehnički opis

Stezni raspon	200 mm
Istovar	100 mm

Presjek vodilice	27×7 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Par steznih nastavaka Vario	862950
Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 30 mm	860115 30