

Garant**Stolarska stega, Stezni raspon: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860050 1000
GTIN	4045197559708
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160.

Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim **osiguračem vretena sprječava otpuštanje** vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko **čvrste ručke** s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku. **Bez zaštitne kapice.**

Standard:**DIN 5117****Zamjenski dio:**

Zaštitna kapica br. 860051.

Tehnički opis

Stezni raspon	1000 mm
---------------	---------

Istovar	120 mm
Presjek vodilice	35×11 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Garnitura tlačnih umetaka 12-dijelna tip 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------