

**Stolarska stega, Stezni raspon: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860100 100
GTIN	4008158004051
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

**Standard:****DIN 5117****Tehnički opis**

Stezni raspon	100 mm
Istovar	50 mm
Presjek vodilice	15×5 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

