

**Ormar s ladicama, broj ladica: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963251 40
GTIN	5733439137430
Razred artikla	96R

**Opis****Izvedba:**

Korpus od pocinčanog čeličnog lima, čelično plavo, praškasto lakirano.

Djeljive ladice sa zaustavnim rubom, (onemogućava ispadanje) od polipropilena.<br>Prikladno za montažu na zid i postavljanje u ormar s okretnim mehanizmom.

**Plasman:**

Broj ladica (ŠxD×V mm): 36 kom. (67×153×41)

3 kom. (91×154×64)

1 kom. (279×155×64)

**Tehnički opis**

Dubina	150 mm
Visina	552 mm
moguća podjela ladice	16 kom.; 3 kom.; 4 kom.
širina	306 mm
Broj ladica	40

Vrsta proizvoda

Spremnik za sitne dijelove

**Pribor**

Ladica, prozirna tip ladice 150-02

963253 150-02

Ladica, prozirna tip ladice 150-03

963253 150-03

Ladica, prozirna tip ladice 150-01

963253 150-01