

**Ormar s okretnim mehanizmom prazan, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963256 0
GTIN	5733439137607
Razred artikla	96R

Opis**Izvedba:**

Korpus od pocinčanog čeličnog lima, čelično plavo, praškasto lakirano. Za prihvat 12 ormara s ladicama br. 963255 vel. 6 do vel. 24.

Visina: 1600 mm

Ø: 880 mm

Nosivost: 480 kg

Tehnički opis

Nosivost	480 kg
Ø	880 mm
Visina	1600 mm
Područje primjene	Spremnik za sitne dijelove
Vrsta proizvoda	Ormar s okretnim mehanizmom

