

Garant**Komponente za pokretni ormar s ladicama bočno pomicanje, tip: R36E****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Razred artikla	91H

Opis**Izvedba:**

Par nosača kotačića - po 2 fiksna i okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 100 mm) s kočnicom, povezani poprečnim okvirom. **Paziti na smjer kretanja kotačića.** Nosivost kod ravnomjerno raspodijeljenog tereta iznosi 600 kg.

Odgovara:

Par nosača kotačića prikladnih za korpus ormara za alat grupe proizvoda 94 (do 08/2019) s **dimenzijama 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E.** Iz sigurnosnih razloga (opasnost od prevrtanja) maksimalna iskoristiva visina korpusa iznosi 1225 mm (kod 78×36 E maksimalna iskoristiva visina 900 mm). **Pomicanje od bočne stijenke.**

Napomena:

- **Ladice u pokretnim ormarima za alat moraju biti opremljene s pojedinačnim zaključavanjem. Na taj se način ladice pri zatvaranju automatski zaključavaju kako bi se spriječilo otvaranje u transportu. Ladice s pojedinačnim zaključavanjem grupe proizvoda 94 (do 08/2019) pronaći ćete pod br. 949605 na popisu rezervnih dijelova.**
- **Kod nosivosti kotačića (600 kg) obratite pozornost na težinu ormara.**
- **Molimo obratite pozornost na željeni smjer kretanja kotačića.**

Tehnički opis

Tip	R36E
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
maksimalna ukupna nosivost	600 kg
Smjer rotacije	U smjeru dubine ormara
Vrsta proizvoda	Drška