


**Lagana ručna stega od kaljenog lijevanog željeza, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860200 300
GTIN	4008158014487
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

**Standard:****DIN 5117****Tehnički opis**

Presjek vodilice	29×9 mm
Istovar	120 mm
Stezni raspon	300 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica