

uvex

Udobne zaštitne naočale uvex i-works, Toniranje stakla: CLEAR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096500 CLEAR
GTIN	4031101598772
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Zaštitne naočale bez metala, sportskog dizajna i **robustne kvalitete**. **Panoramska stakla koja odbijaju prljavštinu** osiguravaju najbolju vidljivost uz maksimalnu sigurnost te se lako čiste. Prevlaka uvex supravision excellence trajno štiti **naočale od zamagljivanja**, a s unutarnje strane ih štiti od **ogrebotina i kemikalija**.. Udobne, mekane drške **omogućuju udoban dosjed bez klizanja** te nude mogućnost stavljanja vezica.

Standard:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Prevlaka ploča: bez zamagljivanja

Prevlaka ploča: otporno na ogrebotine

Prevlaka ploča: otporno na kemikalije

UV-zaštita: UV400

Materijal naočalnih leća: Polikarbonat

Oznaka ploče: 2C-1,2 W 1 FTKN

Tehnički opis

Prevlaka ploča	bez zamagljivanja
Prevlaka ploča	otporno na ogrebotine

Prevlaka ploča	otporno na kemikalije
Materijal naočalnih leća	Polikarbonat
UV-zaštita	UV400
Oznaka ploče	2C-1,2 W 1 FTKN
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir
Vrsta proizvoda	Zaštitne naočale