

**Stolarska stega, Stezni raspon: 2500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860100 2500
GTIN	4008158011981
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje. **Bez zaštitne kapice.**

Standard:**DIN 5117****Tehnički opis**

Istovar	120 mm
Presjek vodilice	35×11 mm
Stezni raspon	2500 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

