

**rapid****Automatski kolut za namatanje, Tip: 15SCS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

Automatski kolut za namatanje u plastičnom kućištu s PU savitljivim crijevom uključ. **vodilicu za crijevo** za montažu na zakretnoj montažnoj ploči. **Uključ. RAPID-SCS.**

širina: 465 mm

Dubina: 220 mm

Visina: 400 mm

maksimalan radni tlak: 16 bar

Priključak odvoda: 3/8 AG col

Priključak dovoda: 3/8 AG col

**Tehnički opis**

Korisna dužina crijeva	15 m
maksimalan radni tlak	16 bar
Unutarnji Ø crijeva	10 mm
Priključak odvoda	3/8 AG col
Priključak dovoda	3/8 AG col
Dubina kućišta	220 mm

Širina kućišta	465 mm
Visina kućišta	400 mm