

**Stroj za metenje, oznaka proizvođača: SW200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

**Ručni strojevi za metenje** s bočnim metlicama koje se mogu podešavati bez alata i glavnim valjkom za metenje za optimalno čišćenje i kod promjenjivih karakteristika tla.

Ručni pogon, **veliki spremnik za prikupljanje, okvir sa zaštitom od korozije jamči dugi životni vijek** i ručka koja se može preklopiti.

**Može se primjenjivati na unutaršnjim i vanjskim područjima.**

**Upotreba:**

Za tvrde podove i tepihe. Idealan za metenje lišća, suhe prašine u manjim količinama, čestica pluta, cigareta itd.

**Dio isporuke:**

Ručni stroj za metenje, glavni valjak za metenje, bočne metle, integrirani filtri. Glavni valjak za metenje i bočne metle.

**Tehnički opis**

Težina	19,5 kg
Duljina	1470 mm
širina	850 mm

Oznaka proizvođača	SW200
Radna širina s bočnom metlom	700 mm
Obujam spremnika	38 l
Visina	1120 mm
Teoretski učinak površine	2800 m <sup>2</sup> /h
Vrsta proizvoda	Stroj za metenje