

3M**Udobne zaštitne naočale MAXIM™ Ballistic, Toniranje stakla: CLEAR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	096215 CLEAR
GTIN	10078371118652
Razred artikla	04M

Opis**Izvedba:**

Lagane zaštitne naočale s **robusnom RAS prevlakom** koja omogućuje peterostruko snažniju otpornost na ogrebotine. Asferično savijena stakla osiguravaju savršen **pogled od 180° bez izobličenja**. Kratki i plosnati držači kod ovih naočala **idealni su za kombiniranje s drugim oblicima osobne zaštitne opreme** te posjeduju **mogućnost podešavanja, odnosno mogu se prilagoditi svakom obliku glave**.

Standard:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Inclinación de estribo ajustable

Característica del marco: Longitud de estribo ajustable

Frame properties: Arm length adjustable

Frame properties: Arm inclination adjustable

Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus säädettävä

Kehyksen tyyppi: Kaaren säde säädettävä

Prevlaka ploča: otporno na kemikalije

UV-zaštita: Standard

Materijal naočalnih leća: Polikarbonat

Oznaka ploče: 2C-1,2 3M 1 FT

Tehnički opis

Prevlaka ploča	otporno na kemikalije
Materijal naočalnih leća	Polikarbonat

Oznaka ploče	2C-1,2 3M 1 FT
UV-zaštita	Standard
Karakteristika okvira	podesivi nagib stremena
Karakteristika okvira	Podesiva duljina stremena
Vrsta proizvoda	Zaštitne naočale