

**Dubokostezna stega, duljina / stezni raspon: 250/800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860300 250/800
GTIN	4008158012810
Razred artikla	83J

Opis**Izvedba:**

Vrlo kvalitetni, dugački stezni krakovi od temper lijeva, za velike dubine stezanja; čvrsta od punog profila, narovašena. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem i odvojivim tlačnim umetkom. Brzo namještanje, sigurno stezanje. Poluga za veliku silu stezanja uz mali utrošak sile. Sila stezanja do 7000 N.

Tehnički opis

Istovar	250 mm
Presjek vodilice	40×11 mm
Stezni raspon	800 mm
Težina	5,6 kg
Vrsta proizvoda	Stezačica

