

**LED-EX džepna svjetiljka s baterijama, tip: 4AA2B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Džepna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

LED svjetiljke odličnih radnih značajki otporne su na udarce, prašinu i vodu.

S LED tehnologijom reflektora. LED svjetiljka za ruku s primarnim i sekundarnim svjetlom, prednja svjetla za primarno svjetlo (svijetli prema naprijed), okretni prekidač za sekundarno svjetlo (svijetli po stopalima). Nema smanjenja vremena rada kada istovremeno koristite obje zrake svjetla.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući četiri baterije br. 081557 LR6.

Tehnički opis

Tip baterije	Mignon, AA
IP-klasa zaštite	IP 67
Težina	153 g
Jakost svjetlosti	170 lm
Ø glave	35 mm
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20

Boja kućište	žuto
Broj sadržanih baterija	4
Trajanje osvjetljenja	6 h
Jakost svjetlosti stupanj 2	20 lm
Ukupna duljina	158 mm
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081552 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081553 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081554 LR6
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR6	081559 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6