



LED radna svjetiljka, Prihvat snaga: 17 W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081254 17
GTIN	5708997354391
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Čvrste LED radne svjetiljke s otpornim aluminijskim kućištem i zaštitnim gumenim rubovima.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna.

IP-klasa zaštite: IP 67

ATEX zona: nema

Jakost svjetlosti: 150 - 1500 lm

CRI vrijednost: 80

Broj sadržanih baterija: 1

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Ukupna duljina: 163 mm

Tehnički opis

Temperatura boje	6000 K
Kapacitet baterije	5,4 A·h

Napon baterije	3,7 V
Opskrba energijom	na akumulator
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
ATEX zona	nema
IP-klasa zaštite	IP 67
Jakost svjetlosti	150 - 1500 lm
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna visina	163 mm
Ukupna duljina	163 mm
Ukupna širina	63 mm
CRI vrijednost	80
Težina	710 g

Pribor

Tronožni stativ Visina 1,35-3 m	081252 1,35-3
---------------------------------	---------------