

## Honeywell

### Udobne zaštitne naočale Protégè™, Toniranje stakla: CLEAR



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096335 CLEAR
GTIN	7312550312711
Razred artikla	09A

#### Opis

##### Izvedba:

Zaštitne naočale jedinstvenog dizajna **Floating-Lens-Design™** osiguravaju povećanu fleksibilnost i maksimalno prijanjanje uz svaki oblik lica. **Drške s oblogom i mekanim podloškama za nos** stvaraju ugodan osjećaj kod nošenja te osjećaj stabilnosti. Otporne na ogrebotine i zamaglivanje zahvaljujući kvalitetnom **HydroShield™ premazu**.

##### Standard:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Prevlaka ploča: bez zamaglivanja

Prevlaka ploča: otporno na ogrebotine

UV-zaštita: Standard

Materijal naočalnih leća: Polikarbonat

Oznaka ploče: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

#### Tehnički opis

Materijal naočalnih leća	Polikarbonat
Oznaka ploče	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV-zaštita	Standard

Prevlaka ploča	bez zamagljivanja
Prevlaka ploča	otporno na ogrebotine
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir
Vrsta proizvoda	Zaštitne naočale