



Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Komprimirani zrak, Ø 8 ×12 mm, tip: 10S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080072 10S
GTIN	7391390327154
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.

Otporno na udarce, **plastično kućište** za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima.

Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od **180°**.PU

crijevo prikladno za velike **protoke** s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.

Napomena:

Za spojnicu vidi br. 080286.

Tehnički opis

Automatika za namatanje SCS	da
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Materijala crijeva	Poliuretan
Boja kućište	plavo
Priključak odvoda	1/4 col

maksimalan radni tlak	16 bar
Priključak dovoda	1/4 col
Boja crijeva	plavo
Materijal kućišta	Plastika
Korisna dužina crijeva	10 m
Širina kućišta	406 mm
Dubina kućišta	190 mm
Visina kućišta	313 mm
prikladno za	Komprimirani zrak
Atribut imena proizvoda	Ø 8 ×12 mm
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom

Pribor

Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 3/8 col	080286 3/8
Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 1/4 col	080286 1/4
Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 1/2 col	080286 1/2