



## Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Komprimirani zrak, Ø 11 x16 mm, tip: 10S



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080077 10S
GTIN	7391390327383
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

**Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva** i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.

Otporno na udarce, **plastično kućište** za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima.

Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od **180°**.PU

crijevo prikladno za velike **protoke** s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.

#### Napomena:

Za spojnicu vidi br. 080286.

### Tehnički opis

maksimalan radni tlak	12 bar
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Korisna dužina crijeva	10 m
Materijala crijeva	Poliuretan
Priključak dovoda	1/2 col
Priključak odvoda	1/2 col

Boja kućište	plavo
Automatika za namatanje SCS	da
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Boja crijeva	plavo
Materijal kućišta	Plastika
Visina kućišta	409 mm
Širina kućišta	490 mm
Dubina kućišta	190 mm
prikladno za	Komprimirani zrak
Atribut imena proizvoda	Ø 11 ×16 mm
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom

## Pribor

Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 3/8 col	080286 3/8
Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 1/4 col	080286 1/4
Sigurnosna spojkaUnutarnji navoj Priključni unutarnji navoj 1/2 col	080286 1/2