

**Garant**

**Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin, granulacija dijamantne paste za brušenje: 0,5µm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552330 0,5
GTIN	4045197958457
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Dijamantna pasta bez silikona u praktičnoj tubi za doziranje.

**Prirodno dijamantno zrno visoke koncentracije** u 5g injekcije za postizanje ravnomjerne kvalitete površine obratka.

**Upotreba:**

Spoj koji se može miješati **s alkoholom i vodom u bilo kojem omjeru** brine za optimalan brusni film. Lagano, ekološko čišćenje alata i obratka vodom.

Za radove poliranja na **kaljenom čeliku, tvrdom metalu, keramici i kompozitnim materijalima**.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	mikro fino
Šifra boje	bijela
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Pasta za brušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
--	---------------------	----------------------	----------------

Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	1-3 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Tvrđi metal (HM)	prikladno	1-3 m/s	
INOX	prikladno	1-3 m/s	
Ti	prikladno	1-3 m/s	
Plastika, GFK	prikladno	1-3 m/s	
Kamen	prikladno	1-3 m/s	
suho	prikladno		