



## VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø DC: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203617 14
GTIN	4045197958747
Razred artikla	12X

### Opis

#### Izvedba:

Za **završne obrade**. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Za **obodno glodanje kao završnu obradu**. Vrlo čvrsta izvedba zbog pojačane jezgre.

### Tehnički opis

Smjer ispostave	horizontalno
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø reza $D_c$	14 mm
Kut spirale	45 stupanj
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,085 mm
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	75 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Duljina rezne oštrice $L_s$	18 mm
Ø drške $D_s$	14 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma

Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	70 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	60 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		