

**Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M3 – M12, Ø drške d: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319445 30
GTIN	4045197959652
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Elastično izjednačavanje duljine, laganog hoda zahvaljujući čahuri s uležištenom vodilicom.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjivi ulošci br. 335420 – 335620.

Tehnički opis

Ø drške d_1	30 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Duljina izboja L	61,5 mm
Kompenzacija duljine na tlak	7 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7 mm
Vanjski Ø glave D	38 mm
Vrsta proizvoda	VDI stezna glava

