

Garant**NC zabušivač HSS-E 120 °N, bez prevlake, Ø DC h6: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112103 6
GTIN	4045197959416
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

≥ Ø 6 mm sa **steznom površinom** sukladno DIN 1835-B.

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Upotreba:

S kutom oštrice 120° za zahvat glavnih oštrica spiralnog svrdla.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,05 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	20 mm
Ø drške D _s	6 mm
Nazivni Ø D _c	6 mm
Drška	DIN 1835 B s h6
Ukupna duljina L	66 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Tvornička norma

Tip	N
Tolerancija nazivnog \emptyset	h6
Kut vrha	120 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		