

**Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M6 – M20, Ø drške d: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319447 40
GTIN	4045197959683
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

Elastično izjednačavanje duljine, laganog hoda zahvaljujući čahuri s uležištenom vodilicom.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Dodatni pribor:**

**Brzoizmjenjivi ulošci** br. 335420 – 335620.

**Tehnički opis**

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Ø drške d <sub>1</sub>	40 mm
Duljina izboja L	86 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12 mm
Vanjski Ø glave D	54 mm
Vrsta proizvoda	VDI stezna glava

