

Garant**Upuštač 75°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150425 8
GTIN	4045197959515
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi su brušeni iz punog komada. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni što olakšava strojnu obradu. Time se omogućava lagana izrada dubokih upusta te skidanje srha **bez vibriranja** alata.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,09 mm/okr
Broj oštrica Z	3
Vanjski Ø	8 mm
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Najmanji Ø upuštanja	2 mm
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	75 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		