

**Garant****HSS upuštač 100°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 16,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150023 16,5
GTIN	4045197959584
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.  
Žljebovi brušeni iz punog komada.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/okr
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	59 mm
Vanjski Ø	16,5 mm
Najmanji Ø upuštanja	3,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	100 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	Tvornička norma
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Stupnjevito i upušteno  
konično glodalo**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		