

Garant**HSS upuštač 100°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 10,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150023 10,4
GTIN	4045197959560
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.
Žljebovi brušeni iz punog komada.

Tehnički opis

Najmanji Ø upuštanja	2,5 mm
Vanjski Ø	10,4 mm
Ukupna duljina L	49 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,12 mm/okr
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	6 mm
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	100 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	Tvornička norma
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Stupnjevito i upušteno
konično glodalo**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		