

Klauke®**Velika kliješta za krimpanje, tip: K06SYNCRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Razred artikla	76C

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava sa zglobovima i ugrađenim okretnim valjčićima. Cjevaste ručice s plastičnim ručkama. Dodjela presjeka vidljiva na profilnim pločama.

Postavljanje profilnih ploča jednom rukom. Garantirano sigurno postavljanje poprečnog reza pomoću sinkroziranog postavljanja profilnih ploča. S ergonomskim 2-komponentnim zahvatom i obostranom protukliznom zaštitom. Polužni krakovi s mogućnošću produljenja.

Upotreba:

Za neizolirane **cjevaste kableske spojnice i spojnice cijevi (normalna izvedba).**

Napomena:

Ne odgovara za spojnicu prema DIN i za francusku CNF-kabelsku spojnicu.

Kliješta za krimpanje za DIN i francuske CNF-kableske spojnice isporučiva su na upit.

Tehnički opis

Težina	2,6 kg
ukupna duljina	600 - 750 mm
za presjek vodova	6 - 120 mm ²
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje