

**HOLEX**

**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 16mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306687 16
GTIN	4045197959782
Razred artikla	32A

## Opis

### Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

### Upotreba:

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

### Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, poseban ključ br. 309840.

## Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Vanjski Ø D	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža