

Garant**eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/2mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273866 19/2 |
| GTIN | 4045197959799 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 274093 ili VDI držač br. 319132; 319133.

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670. Komplet se sastoji od dva mača s po jednim dosjedom ploče.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------|
| Visina mača h ₅ | 19 mm |
| Visina h ₁ | 15,7 mm |
| Širina utora w | 2 mm |
| za maksimalni Ø obratka | 40 mm |
| Serijski | Eco |
| Ukupna duljina L | 96 mm |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Primjena | neutralno |
| Unutarnje hlađenje | da |
| moguće aksijalno probijanje | ne |
| Vrsta proizvoda | Ubodni mač |