

Garant**eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273866 19/3
GTIN	4045197959805
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 274093 ili VDI držač br. 319132; 319133.

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670. Komplet se sastoji od dva mača s po jednim dosjedom ploče.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Visina mača h ₅	19 mm
za maksimalni Ø obratka	40 mm
Visina h ₁	15,7 mm
Seriya	Eco
Ukupna duljina L	96 mm

Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač