

Weidmüller **Dvopolni ispitivač napona, tip: COMBIPRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Dvopolni ispitivač napona, ergonomski oblik. Plastično kućište otporno na vodu, udarce i pucanje s dva ispitna ticala i magnetskim držačem. Moguća primjena jednom rukom.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3, deblja ispitna ticala (mogu se pričvrstiti), izolacijske zaštitne kapice.

Tehnički opis

Rasvjeta mjernog mjesta	da
Kategorija prenapona	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Ispitivanje redoslijeda faza	da
Kalibriranje	I1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Ispitivanje prolaza	optički / akustički
IP-klasa zaštite	IP 65
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju	da
Broj sadržanih baterija	2
Oznaka proizvođača	VT Combi Pro
Ispitivanje polarnosti	da
Područje prikaza DC	6 - 690 V
Područje prikaza AC	6 - 690 V
Prikaz	LED
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

Kalibriranje ispitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranje ispitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------