

Weidmüller **Dvopolni ispitivač napona, tip: DIGIPRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Dvopolni ispitivač napona, ergonomski oblik. Plastično kućište otporno na vodu, udarce i pucanje s dva ispitna ticala i magnetskim držačem. Moguća primjena jednom rukom. Ispitivanje napona AC postupkom mjerenja stvarne efektivne vrijednosti True RMS. Diodni test.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3, deblja ispitna ticala (mogu se pričvrstiti), izolacijske zaštitne kapice.

Tehnički opis

Prikaz	digitalni LCD
Područje prikaza DC	1 - 1500 V

Ispitivanje redoslijeda faza	da
Otpor	0 - 1,99 kΩ
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
IP-klasa zaštite	IP 65
Područje prikaza AC	1 - 1000 V
Kategorija prenapona	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju	da
Oznaka proizvođača	VT Digi Pro
Ispitivanje polarnosti	da
Kalibriranje	I1
Broj sadržanih baterija	2
Ispitivanje prolaza	optički / akustički
Tipka za zadržavanje vrijednosti	da
Rasvjeta mjernog mjesta	da
Mjerenje frekvencije	1 - 950 Hz
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2× 081561 LR3
Kapacitet	0,05 - 1999 μF
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

KalibriranjeIspitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjeIspitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------