

**Weidmüller** **Dvopolni ispitivač napona, tip: MASTER****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Dvopolni ispitivač napona, ergonomski oblik. Plastično kućište otporno na vodu, udarce i pucanje s dva ispitna ticala i magnetskim držačem. Moguća primjena jednom rukom.

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3, deblja ispitna ticala (mogu se pričvrstiti), izolacijske zaštitne kapice.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	I1
Ispitivanje polarnosti	da

Broj sadržanih baterija	2
Prikaz	LED
IP-klasa zaštite	IP 54
Kategorija prenapona	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Područje prikaza AC	12 - 690 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Područje prikaza DC	12 - 690 V
Oznaka proizvođača	VT Master
Ispitivanje prolaza	optički / akustički
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

## Usluge

Kalibriranjelspitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjelspitivač napona Tip S	027160 S

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------