



Strojne svjetiljke/svjetiljke za radionice, tip: 5W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081321 5W
GTIN	2050001945921
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

LED radioničke svjetiljke od aluminija, crne, uključujući Wipp prekidač. S gumenom osovinom i magnetskim postoljem. LED radionička svjetiljka od 5 W s fokusiranim kutom svjetlosnog snopa 15 – 75 °.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Kut svjetlosnog snopa 15 – 75°.**

Funkcija:

IP63: Postoji zaštita od prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Pored magnetskog postolja, vijčane stezaljke, zidni držač, noga stola i postolje dostupni na upit.

Tehnički opis

Opskrba energijom	mrežni pogon
Ø magnetne noge	83 mm
IP-klasa zaštite	IP 63

Jakost svjetlosti	450 lm
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Snaga svjetlosti	5 W
Nazivni napon	250 V
Ukupna visina	480 mm
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto