

**Strojne svjetiljke/svjetiljke za radionice, tip: 6WDUO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

LED radioničke svjetiljke od aluminija, crne, uključujući Wipp prekidač. S gumenom osovinom i magnetskim postoljem. LED radionička svjetiljka 2 x 6 W, glava svjetiljke s dva rasvjetna modula u glavi svjetiljke, koji se mogu okretati za 360°.

Funkcija:

IP63: Postoji zaštita od prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Pored magnetskog postolja, vijčane stezaljke, zidni držač, noga stola i postolje dostupni na upit.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 63
Ø magnetne noge	83 mm
Jakost svijetlosti	1200 lm
Opskrba energijom	mrežni pogon
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne

Snaga svjetlosti	12 W
Nazivni napon	250 V
Ukupna visina	510 mm
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto