



## LED-džepna lampa, tip: P7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081485 P7
GTIN	4058205009898
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

LED LENSER linija High Performance za univerzalnu primjenu. S provjerom pada s visine od 1 m. LED Lenser se ubraja u lidere na području tehnologije kad se radi o LED džepnim svjetilkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. U svim visoko učinkovitim džepnim svjetilkama postoji patentirani sustav **Advanced Fokus System**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

**Advanced Focus System kombinira leću i reflektor te time ujedinjuje prednosti oba sustava. Rezultat toga je izvrsna koncentracija svjetla u fokusu, kao i homogeni, nezoštreni svjetlosni konus. Iz tog razloga AFS spada među najomiljenije sustave fokusiranja za LED svjetiljke.**

- **Rapid Focus**

**U pravilu se s uobičajenim sustavima fokusiranja sa zakretnom mehanikom mora rukovati objema rukama. Rapid Focus omogućuje brže reguliranje svjetlosnog konusa jednom rukom.**

#### Funkcija:

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

#### Dio isporuke:

Uključujući bateriju br. 081557 LR3.

### Tehnički opis

Težina	175 g
Broj sadržanih baterija	4

Oznaka proizvođača	P7
Advanced Focus System (AFS)	da
Ø glave	37 mm
Jakost svjetlosti	450 lm
IP-klasa zaštite	IP X4
Jakost svjetlosti stupanj 2	40 lm
Trajanje osvjetljenja	25 h
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	da
Rapid Focus	da
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	25 h
Ukupna duljina	130 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Međunarodna građevinska veličina	LR3
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka