



Garnitura brusnog papira, 50-dijelna (A), smeđe boje, vrlo fleksibilna KK 114F, 230×280 mm, tip: 5GRITS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	556910 5GRITS
GTIN	4018875000533
Razred artikla	56V

Opis

Izvedba:

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.** Veličina lista 230×280 mm.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).

Dio isporuke:

Po 10 listova granulacije 60, 80, 120, 180, 320.

Tehnički opis

Seriya	KK114F
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnog lista	230 mm
Duljina brusnog lista	280 mm
Atribut imena proizvoda	230×280 mm

Vrsta proizvoda

Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		