

 Atlas Copco

Pneumatski udarni odvijač, tip: W2411



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva.

Učinkoviti udarni odvijač.

Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za **desni / lijevi hod**.

· **Dobro izbalansirano i ergonomsko.**

Upotreba:

Prikladan za jednostavnije poslovne montaže.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Tehnički opis

Oblik konstrukcije	Pištolj
Radna buka	88 dB(A)
Visina	165 mm

Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M10
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalna potreba za zrakom	678 l/min
Područje okretnog momenta	13 - 80 Nm
maksimalne vibracije prema EN	7 m/s ²
Oznaka proizvođača	W2411
Težina	1 kg
maksimalan broj okretaja	7000 min ⁻¹
Duljina	154 mm
Pogonski profil prihvata za alat	□
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač