

HOLEX**Svrđlo za lim HSS dvostrano, bez prevlake, Ø DC h8: 3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 113421 3 |
| GTIN | 4045197963765 |
| Razred artikla | 12B |

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana.

Ekstremno otporan na lomove zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre.

Samocentrirajuća geometrija oštrice. **Oblo brušenje na obodu** (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.

Šiljak u obliku C.

Dimenzije slične DIN 1897.

Upotreba:

Posebice prikladno za bušenje lima.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Tolerancija nazivnog Ø | h8 |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 11 mm |
| Standard | DIN 1897 |
| Ukupna duljina L | 46 mm |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 6,5 mm |
| Nazivni Ø D _c | 3 mm |
| Kut vrha | 135 stupanj |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |