

**Čelična stega, Stezni raspon: 400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860500 400
GTIN	4008158034140
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšán i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

Tehnički opis

Presjek vodilice	28×11 mm
Istovar	120 mm
Stezni raspon	400 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37