



Jednoručne čelične stege, Stezni raspon: 500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860600 500
GTIN	4008158034454
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne. Odvojivi tlačni umetak, stezna poluga prevučena prahom.

Maksimalna sila stezanja do 8500 N.

Upotreba:

Za **brzo** i lagano **stezanje s velikim steznim pritiskom**.

Tehnički opis

Stezni raspon	500 mm
Istovar	120 mm
Presjek vodilice	28×11 mm
Težina	2,6 kg
Vrsta proizvoda	Stezačica

