

**HOLEX****Svrđlo za lim HSS jednostrano, bez prevlake, Ø DC h8: 3,1 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 113341 3,1    |
| GTIN           | 4045197964243 |
| Razred artikla | 12B           |

**Opis****Izvedba:**

**Ekstremno otporan na lomove** zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre. Samocentrirajuća geometrija oštrice. **Oblo brušenje na obodu** (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.

Površina vaporizirana.

Dimenzije slične DIN 1897.

Šiljak u obliku C.

**Upotreba:**

**Posebice prikladno za bušenje lima.**

**Tehnički opis**

|  |              |
|--|--------------|
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>                             | 3,1 mm       |
| Ukupna duljina L                                     | 49 mm        |
| Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>          | 12 mm        |
| Broj oštrica Z                                       | 2            |
| Tolerancija nazivnog Ø                               | h8           |
| Standard   | DIN 1897     |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub> | 7,4 mm       |
| Kut vrha   | 135 stupanj  |
| Prevlaka   | bez prevlake |
| Rezni materijal                                      | HSS          |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Unutarnje hlađenje | ne              |
| Prsten u boji      | nema            |
| Vrsta proizvoda    | Spiralno svrdlo |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |