

**HOLEX****Svrđlo za lim HSS dvostrano, bez prevlake, Ø DC h8: 4,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	113421 4,1
GTIN	4045197964670
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana.

**Ekstremno otporan na lomove** zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre.

Samocentrirajuća geometrija oštrice. **Oblo brušenje na obodu** (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.

Šiljak u obliku C.

Dimenzije slične DIN 1897.

**Upotreba:**

**Posebice prikladno za bušenje lima.**

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	55 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	14 mm
Standard	DIN 1897
Broj oštrica Z	2
preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub>	7,9 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	4,1 mm
Kut vrha	135 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		