

HOLEX**Svrđlo za lim HSS jednostrano, bez prevlake, Ø DC h8: 3,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	113341 3,2
GTIN	4045197964250
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Ekstremno otporan na lomove zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre. Samocentrirajuća geometrija oštrice. **Oblo brušenje na obodu** (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.

Površina vaporizirana.

Dimenzije slične DIN 1897.

Šiljak u obliku C.

Upotreba:

Posebice prikladno za bušenje lima.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	49 mm
Standard	DIN 1897
Tolerancija nazivnog Ø	h8
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	7,2 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	12 mm
Nazivni Ø D _c	3,2 mm
Broj oštrica Z	2
Kut vrha	135 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		