

**HOLEX****Svrđlo za lim HSS dvostrano, bez prevlake, Ø DC h8: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	113421 6
GTIN	4045197964717
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana.

**Ekstremno otporan na lomove** zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre.Samocentrirajuća geometrija oštrice. **Oblo brušenje na obodu** (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.

Šiljak u obliku C.

Dimenzije slične DIN 1897.

**Upotreba:****Posebice prikladno za bušenje lima.****Tehnički opis**

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	19 mm
Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø $D_c$	6 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	10 mm
Ukupna duljina L	66 mm
Standard	DIN 1897
Kut vrha	135 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		