

HOLEX**Svrđlo za lim HSS dvostrano, bez prevlake, Ø DC h8: 6,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	113421 6,8
GTIN	4045197964724
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana.

Ekstremno otporan na lomove zbog kratke spirale i znatnog pojačanja jezgre.

Samocentrirajuća geometrija oštrice. **Oblo brušenje na obodu** (bez skošenja), zbog izbjegavanja zapinjanja.

Šiljak u obliku C.

Dimenzije slične DIN 1897.

Upotreba:

Posebice prikladno za bušenje lima.

Tehnički opis

preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	12,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	23 mm
Standard	DIN 1897
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	72 mm
Nazivni Ø D _c	6,8 mm
Kut vrha	135 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		